



## TDK-Lambda

### Produkt-Merkmale

- 24 & 48Vdc Weitbereichseingang 4:1
- Hoher Wirkungsgrad bis 89%
- Standard 1 x 1 Zoll Bauform & Pinning
- Sechsseitige Schirmung

### Spezifikationen

- Dual-Ausgang +/-12V, +/-15V
- -40°C bis 85°C Umgebungstemperatur bei 100% Auslastung
- Standard Fern Ein/Aus
- Isolation Eingang/Ausgang 1.5kVdc

### Typische Einsatzbereiche

- Industrielle Steuerungstechnik
- Telekommunikation & Datentechnik
- Prüf- & Messtechnik
- Für die Platinenmontage

### Product Highlights

- 24 & 48Vdc Wide Range Input 4:1
- High Efficiency up to 89%
- Standard 1x1 inch Footprint
- Six Sided Shielding

### Key Specifications

- Dual Output +/-12V, +/-15V
- -40° to 85°C Ambient at 100% Load
- Remote on/off
- 1.5kVdc Input to Output Isolation

### Typical Applications

- Industrial Control Systems
- Telecom & Datacom
- Test & Measurement
- Brick on Board