

EMC Filter
RSEV Series – 250Vac, 6 – 30A



TDK-Lambda

Produkt-Merkmale

- Kompakte Bauform
- Integrierter Schraubklemmenblock
- Unverlierbare Anschlusschrauben
- DIN Schienenmontage als Zubehör

Spezifikationen

- Strombelastbarkeit 6, 10, 16, 20 und 30A
- Max. Eingangsspannung 250VAC oder 250VDC
- -25°C bis +85°C (Derating ab 55°C)
- Abmessungen 39 x 85 x 30mm

Typische Einsatzbereiche

- Industrie allgemein
- Mess- & Prüftechnik
- Telekommunikation

Product Highlights

- Compact size
- Integrated terminal block
- Captive screws – No lost hardware
- DIN Rail Mount accessory kit

Key Specifications

- 6, 10, 16, 20 and 30A ratings
- 250Vac or 250Vdc input voltage
- -25°C to +85°C (De-rate above 55°C)
- 39 x 85 x 30mm size

Typical Applications

- General purpose industrial
- Test and measurement
- Communications equipment

For more information about TDK-Lambda: www.emea.tdk-lambda.com