



TDK-Lambda

Points clés produit

- 24 & 48Vdc Large Plage d'Entrée 4:1
- Haut Rendement jusqu'à 88%
- Format & pin-out Standard 1 x 1 inch
- Blindage CEM sur les six faces

Spécifications essentielles

- Double tensions de sortie +/-12V, +/-15V
- Température de Fonctionnement -40°/85°C, à 100% de charge
- Commande on/off
- Isolation Entrée/Sortie 1.5kVdc

Applications typiques

- Systèmes de Contrôle Industriels
- Telecom & Datacom
- Test & Mesure
- Bloc de puissance sur PCB

Product Highlights

- 24 & 48Vdc Wide Range Input 4:1
- High Efficiency up to 89%
- Standard 1x1 inch Footprint
- Six Sided Shielding

Key Specifications

- Dual Output +/-12V, +/-15V
- -40° to 85°C Ambient at 100% Load
- Remote on/off
- 1.5kVdc Input to Output Isolation

Typical Applications

- Industrial Control Systems
- Telecom & Datacom
- Test & Measurement
- Brick on Board