



TDK-Lambda

Caratteristiche del prodotto

- Adatto per ingressi nominali 115/230/277Vac
- Con copertura a U, boxato e opzione clip DIN rail
- Efficienza DOE Livello VI
- 5.000m di altitudine (operativa)

Caratteristiche principali

- Ampio range di tensione di ingresso da 90 a 305Vac
- Potenza di uscita da 40 a 65W
- Modelli 5, 12, 15, 18, 24, 28, 48 e 54Vdc
- 24V Classe 2 (UL1310)
- <150mW di consumo energetico senza carico

Applicazioni tipiche

- Sicurezza
- Audio video
- Sistemi di automazione degli edifici

Product Highlights

- Suitable for 115/230/277vac nominal inputs
- U channel, enclosed & DIN rail clip option
- DOE Efficiency Level VI
- 5,000m altitude (operating)

Key Specifications

- Wide range 90 to 305Vac input voltage
- 40 to 65W output power
- 5, 12, 15, 18, 24, 28, 48 & 54Vdc models
- 24V Class 2 (UL1310)
- <150mW off-load power consumption

Typical Applications

- Security
- Audio video
- Building automation systems