



TDK-Lambda

Caratteristiche del prodotto

- Raffreddamento a conduzione o convezione naturale
- Profilo sottile 160 x 60 x 31 (L x P x A)
- Ampia gamma di tensioni di uscita
- Efficienza fino al 90%

Caratteristiche principali

- Tensioni di uscita da 3.3V a 48V
- Temperature di start up -40°C e di funzionamento da -20°C a +70°C
- 120W in convezione naturale o 150W in conduzione
- Potenza di picco 200W

Applicazioni tipiche

- Segnaletica LED
- Recinzioni esterne
- Automazione industriale
- Test e misurazioni

Product Highlights

- Conduction or convection cooling
- Slim profile 160 x 60 x 31 (L x W x H)
- Wide range of available output voltages
- Up to 90% efficiency

Key Specifications

- 3.3V to 48V outputs
- -40°C start up, -20°C to +70°C operating
- Up to 120W convection 150W conduction
- 200W peak power capability

Typical Applications

- LED signage
- Outdoor enclosures
- Industrial automation
- Test and measurement