



TDK-Lambda

Caratteristiche del prodotto

- Opzione di bilanciamento corrente (DRM40)
- Bassa caduta di tensione di 200mV
- Dimensioni compatte (come il DRB120)
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche principali

- Corrente di ingresso massima 2 x 20A
- Corrente di uscita massima 40A
- Tensione di ingresso 10 - 30Vdc
- Opzione Isolated DC Good FET relay (DRM40)

Applicazioni tipiche

- Factory automation
- Controllo di processo
- Fabbricazione di semiconduttori
- Industriale generale

Product Highlights

- Current balance option (DRM40)
- Low 200mV voltage drop
- Compact package size (same as DRB120)
- 5 year warranty

Key Specifications

- 2 x 20A Maximum input current
- 40A Maximum output Current
- 10 – 30Vdc input
- Isolated DC Good FET relay option (DRM40)

Typical Applications

- Factory automation
- Process control
- Semiconductor fabrication
- General industrial