



TDK-Lambda

Produkt-Merkmale

- Weitbereichsnetzeingang
- U-Profil, mit Abdeckung, Hutschienenadapter
- DOE Effizienzstufe VI (ErP conform)
- Betriebshöhe bis zu 5.000 m

Spezifikationen

- Netzeingang: 95 – 305 VAC
- Ausgangsleistung: bis max. 65 W
- Ausgangsspannungen: 5, 12, 15, 18, 24, 28, 48, 54 VDC
- Limited power Source (24 VDC)
- < 0,15 W Leerlaufleistungsaufnahme

Typische Einsatzbereiche

- Sicherheitslösungen
- Rundfunk & Telekommunikation
- Gebäudeautomatisierung

Product Highlights

- Suitable for 115/230/277vac nominal inputs
- U channel, enclosed & DIN rail clip option
- DOE Efficiency Level VI (Erp Tier 2)
- 5,000m altitude (operating)

Key Specifications

- Wide range 90 to 305Vac input voltage
- 40 to 65W output power
- 5, 12, 15 18, 24, 28, 48 & 54Vdc models
- 24V Class 2 (UL1310)
- <150mW off-load power consumption

Typical Applications

- Security
- Audio video
- Building automation systems