



TDK-Lambda

Points clés produit

- Approbations IEC60601-1 (2 x MOPP)
- Format compact
- Cond. Chimiques à longue durée de vie
- Garantie 7 ans

Specifications essentielles

- Modèles 1000W et 1500W
- Tensions de Sortie 12, 15, 24, 36, 48V
- Temp. de fonctionnement jusqu'à 60°C

Applications typiques

- Médical

Product Highlights

- IEC 60601-1 (2 x MOPP) Approvals
- Compact Size
- Long E-cap Lifetime
- 7 Year Warranty

Key Specifications

- 1000W and 1500W models
- Output Voltages 12, 15, 24, 36, 48V
- Operating Temperature up to 60 deg C

Typical Applications

- Medical