


DC-DC on-board high voltage
CHVM 1.4 to 3W, 180V to 2kV



TDK-Lambda

Aspectos Destacados

- Bajo rizado
- Blindaje de la caja cinco lados
- Programación de tensión o resistencia
- IEC62368-1 Aprobación de seguridad

Especificaciones Clave

- Hasta 2kV de salida, no aislado
- Rango de ajuste remoto de 0,5% a 100%
- Polaridad positiva o negativa
- Encendido/apagado remoto

Aplicaciones Típicas

- Tubos fotomultiplicadores
- Detectores y fotodiodos
- Espectrómetros de masas
- Sonidas ultrasónicas

Product Highlights

- Low ripple
- Five sided shielding
- Voltage or resistance programming
- IEC62368-1 safety approval

Key Specifications

- Up to 2kV output voltage, non-isolated
- 0.5% to 100% remote adjustment range
- Positive or negative polarity
- Remote on/off

Typical Applications

- Photomultiplier tubes
- Detectors and photodiodes
- Mass spectrometers
- Ultrasonic probes