

DC-DC Non-Isolated DIN Rail DDA Series 250/500W



TDK-Lambda

Produkt-Merkmale

- 36.5mm breites DIN-Schienen-Gerät
- Konvektions- oder zwangsbelüftet
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 95%
- Basierend auf TDK-Lambda i6A DC-DC Wandlern

Spezifikationen

- Weiter Eingangsbereich bis zu 9-53V
- Ausgangsspannung einstellbar 3.3-24V & 5-35V
- Einzel- und Doppelausgänge
- Fern Ein/Aus für jeden Ausgang

Typische Einsatzbereiche

- Fertigungsautomation
- Halbleiterindustrie
- Prüf- und Messtechnik
- Bereitstellen zusätzlicher Spannungen von einem 24V-Bus

Product Highlights

- 36.5mm Wide DIN Rail Package
- Convection or Forced Air Cooled
- High Efficiency, up to 95%
- Based on TDK-Lambda i6A DC-DC Converters

Key Specifications

- Wide Input Range, up to 9-53V
- Wide Output Adjustment 3.3-24V & 5-35V
- Single and Dual Outputs
- Remote On/Off For Each Output

Typical Applications

- Factory Automation
- Semiconductor Fabrication
- Test and Measurement
- Providing Additional Voltages From a 24V Bus