

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE**CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product
Produit

Switch Mode Power Supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

TDK-LAMBDA UK LTD
KINGSLEY AVE
ILFRACOMBE, DEVON
EX34 8ES UNITED KINGDOM

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

TDK-LAMBDA UK LTD
KINGSLEY AVE
ILFRACOMBE, DEVON
EX34 8ES UNITED KINGDOM

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

TDK-LAMBDA UK LTD
KINGSLEY AVE
ILFRACOMBE, DEVON
EX34 8ES UNITED KINGDOM

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Additional Information on page 2
100-240Vac Nominal (90-264V max. tolerance) 45-440Hz, 1.7A
133-318Vdc Nominal (120-350Vdc max. tolerance), 1.2A
(see Test Report - Model Differences for details)

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

TDK-Lambda



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

NV100, NV-100 Range
(see Model Differences for details in Test Report)

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

Additionally evaluated to EN 60950-1:2006/ A11:2009/ A1:2010/
A12:2011/A2:2013; National Differences specified in the CB Test
Report.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

Additional Information on page 2
IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1, IEC 60950-
1(ed.2);am2

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

E135494-A45-CB-3 issued on 2015-04-03, E135494-A45-CB-3
issued on 2015-03-27

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2015-04-03

Signature:

Jan-Erik Storgaard



Ref. Certif. No.

DK-44594-UL

Factories:

Panyu Trio Microtronics Co Ltd
SHIJI INDUSTRIAL ESTATE
DONGYONG
NANSHA
GUANGZHOU, 511453 GUANGDONG China

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2015-04-03

Signature:

Jan-Erik Storgaard

