



TDK-Lambda

Produkt-Merkmale

- Stromregelung mit hoher Geschwindigkeit
- 7 Betriebsarten einschließlich CC/CR/CP/CV
- Großes 89 mm Farb-LCD-Display
- Speichern und Abrufen von bis zu 8 Speichereinstellungen

Spezifikationen

- Nennwerte 120V (60A/180A) od. 500V (18A/36A)
- Parallelschaltung von bis zu zehn Geräten möglich
- 3HE, 300W ½ 19", 1000W 19" Rackbreite
- Optionale iEEE-Schnittstelle und Restwelligkeitsmessung

Typische Einsatzbereiche

- Automatisierte Testgeräte
- R&D Labore
- Batterie-Tests
- Stromversorgungs-Tests

Product Highlights

- High speed current control
- 7 operating modes including CC/CR/CP/CV
- Large 89mm colour LCD display
- Store and recall up to 8 memory settings

Key Specifications

- 120V (60A/180A) or 500V (18A/36A) ratings
- Parallel capability of up to ten units
- 3U high, 300W half-rack, 1000W full-rack
- Optional iEEE interface and ripple measurement

Typical Applications

- Automated Test Equipment
- R&D laboratories
- Battery testing
- Power supply testing