



Ref. Certif. No.

SE-80468

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

DC-DC Converters

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurTDK-Lambda Corporation
Nagaoka Technical Center
2704-1 Settaya-machi, Nagaoka-shi, Niigata, 940-1195, JAPANName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine
Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

See page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesDC input: 18-36V --- alt. 19-36V --- alt. 20-36V ---
alt. 36-76V --- (see also page 2)Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

TDK-Lambda

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

--

Model / Type Ref.
Ref. De typePAF400F24-**, PAF400F48-**, PAF500F24-**, PAF500F48-**
PAF600F24-**, PAF600F48-**, PAF700F48-**Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

See page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60950-1:2005+A1+A2
EN 60950-1:2006 and A11+A1+A12+A2As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1510042STO-001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationIntertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00

Intertek

Signature:

Bo Berglöf

Date: 7 September 2015

**Factories
Les usines**

TDK-Lambda (Malaysia) Sdn.Bhd.
PLO33, Locked Bag No. 110, Kawasan Perindustrian
Senai, 81400 Senai, Johor Darul Takzim, MALAYSIA

TDK-Lambda Corporation
Nagaoka Technical Center
2704-1 Settaya-machi, Nagaoka-shi, Niigata, 940-1195, JAPAN

Wuxi TDK-Lambda Electronics Co., Ltd.
No. 6 Xing Chuang Er Lu Wuxi, Jiangsu 214028, CHINA

**Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)**

Explanation of the " ** " in the type designations:
The last two digits represent no impact on the safety of the products.

Models included Model	Input		Output	
	DC V $\overline{=}$	A	DC V $\overline{=}$	A
PAF400F24-12	18-36	29	12	33.5
PAF400F24-28	18-36	29	28	14.3
PAF400F48-12	36-76	14.5	12	33.5
PAF400F48-28	36-76	14.5	28	14.3
PAF500F48-3.3	36-76	18	3.3	80
PAF500F48-5	36-76	18	5	80
PAF500F48-12	36-76	18	12	42
PAF500F48-28	36-76	18	28	18
PAF500F48-12/NTL	36-76	12.5	12	19.2
PAF500F24-12	19-36	36	12	42
PAF500F24-28	18-36	36	28	18
PAF600F48-12	36-76	21	12	50
PAF600F48-28	36-76	21	28	21.5
PAF600F24-12	20-36	43	12	50
PAF600F24-28	19-36	43	28	21.5
PAF700F48-12	36-76	25	12	58.5
PAF700F48-28	36-76	25	28	25

End.

Date: 7 September 2015

Signature: 